



Portsculă cu strângere rapidă – fretare Power Shrink Chuck cu Safe-Lock, SK 50 scurt, Ø de strângere D1: 16mm



Date comandă

Numărul de comandă	302307 16
GTIN	4034221062765
Clasa articolului	34I

Descriere

Execuție:

Portsculă cu strângere rapidă pentru rată maximă de îndepărtare a materialului la aşchiera de înaltă performanță (HPC). Designul optimizat îmbină rigiditatea mare cu amortizarea vibrațiilor. Astfel sunt protejate mașina, axul și scula.

- **Siguranța Safe-Lock la extragerea sculei împiedică extragerea nedorită a acesteia.**
- **Performanță mai mare de aşchiere datorită turațiilor și avansurilor superioare și adâncimilor mai mari de aşchiere.**
- **Timpi mai scurți de prelucrare.**
- **Funcționarea mai lină duce la o calitate mai bună a suprafețelor și la menajarea sculei, a axului și a mașinii.**
- **Cu găuri filetate pentru echilibrare cu șuruburi.**
- **Cu găuri obturabile Cool Jet.**
- **Cu șurub de reglare pe lungime (cursă de reglare 10 mm).**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6, **cu secțiune șlefuită Safe-Lock.** Recomandat pentru toate tipurile de unități de fretare, cum ar fi unități de fretare inductive, cu contact, cu aer cald.

Accesorii opționale:

Freză cu secțiune șlefuită Safe-Lock, vezi freză din carbură monobloc.

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru tiretă Cod 308820 – 308835. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Notă:

Alte portscule cu strângere rapidă cu **Safe-Lock**, la cerere.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Ø de prindere D ₁	16 mm
Ø exterior D	43 mm
Ø D ₂	33,3 mm
adâncime maximă de prindere L _E	50 mm
Suport	SK 50 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HSC
Siguranță extragere scule	Safe-Lock h6
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare