



## Portsculă cu strângere rapidă – fretare Power Shrink Chuck cu Safe-Lock, HSK-A 100 scurt, Ø de strângere D1: 20mm



### Date comandă

Numărul de comandă	307940 20
GTIN	4034221063854
Clasa articolului	34I

### Descriere

#### Execuție:

Portsculă cu strângere rapidă pentru rată maximă de îndepărtare a materialului la aşchiera de înaltă performanță (HPC). Designul optimizat îmbină rigiditatea mare cu amortizarea vibrațiilor. Astfel sunt protejate maşina, axul şi scula.

- **Siguranța Safe-Lock la extragerea sculei împiedică extragerea nedorită a acesteia.**
- **Performanță mai mare de aşchiere datorită turațiilor și avansurilor superioare și adâncimilor mai mari de aşchiere.**
- **Timpuri mai scurți de prelucrare.**
- **Funcționarea mai lină duce la o calitate mai bună a suprafețelor și la menajarea sculei, a axului și a maşinii.**
- **Cu găuri filetate pentru echilibrare cu şuruburi.**
- **Cu găuri obturabile Cool Jet.**
- **Cu şurub de reglare pe lungime (cursă de reglare 10 mm).**

#### Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6, **cu secțiune şlefuită Safe-Lock.** Recomandat pentru toate tipurile de unități de fretare, cum ar fi unități de fretare inductive, cu contact, cu aer cald.

#### Accesorii opționale:

Freză cu secțiune şlefuită Safe-Lock, vezi freză din carbură monobloc.

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, unitate de fretare Cod 354210 - 354450, set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

#### Notă:

Alte portscule cu strângere rapidă cu **Safe-Lock**, la cerere.

## Descriere tehnică

Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	20 mm
Lungime activă dimensiune A	105 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Ø exterior D	85 mm
adâncime maximă de prindere L <sub>E</sub>	52 mm
Suport	HSK-A 100 scurt
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	3 µm
Strategie de aşchiere	HSC
Strategie de aşchiere	HSC
Siguranță extragere scule	Safe-Lock h6
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare