

Garant**CaraFin Set flori de lustruire 5 buc., Ø 20 mm, Granulație: D151µm****Date comandă**

Numărul de comandă	553992 D151
GTIN	4062406776930
Clasa articolului	51G

Descriere**Execuție:**

CaraFin Floare de lustruire din **material PU elastic** pentru o adaptabilitate maximă la geometrii complexe ale pieselor de prelucrat. **Strat de acoperire bilateral cu diamant.**

Aplicație:

Recomandat ca ideal pentru utilizarea în combinație cu coada Cod 553997 43 și micro sistemele de șlefuire Cod 078140 și 078150.

Descriere tehnică

Culoarea	roz
Nivel de șlefuire	Etapa de lustruire prealabilă
Serie	CaraFin
Prescurtare pentru material abraziv	D
Turație recomandată	6000 min ⁻¹
Caracteristici nume produs	Ø 20 mm
Tip produs	Disc de lustruire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		