

**Garant****CaraFin Set flori de lustruire 5 buc., Ø 20 mm, Granulație: D64µm****Date comandă**

Numărul de comandă	553992 D64
GTIN	4062406776947
Clasa articolului	51G

**Descriere****Execuție:**

CaraFin Floare de lustruire din **material PU elastic** pentru o adaptabilitate maximă la geometrii complexe ale pieselor de prelucrat. **Strat de acoperire bilateral cu diamant.**

**Aplicație:**

Recomandat ca ideal pentru utilizarea în combinație cu coada Cod 553997 43 și micro sistemele de șlefuire Cod 078140 și 078150.

**Descriere tehnică**

Culoarea	roz
Nivel de șlefuire	Etapa de lustruire
Serie	CaraFin
Prescurtare pentru material abraziv	D
Turație recomandată	6000 min <sup>-1</sup>
Caracteristici nume produs	Ø 20 mm
Tip produs	Disc de lustruire

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		