

**Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică, DIN 702-4, Ø exterior A: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	310505 100
GTIN	4019208527017
Clasa articolului	36S

Descriere**Execuție:**

- **Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.**
- **Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.**
- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.**
- **Concentricitate ridicată.**

Aplicație:

Pentru arbori de mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă. Fixarea cu șuruburi din partea posterioară. Flanșele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe mașină și apoi pe universal pentru strung.

Standard:

DIN 702-4.

Livrare:

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior și 1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre interior.

Accesorii opționale:

Pentru bacuri de schimb și de completare, consultați Cod 314000 – 315200. Pentru protecție contra așchiilor, consultați Cod 312800.

Notă:

DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313120 – 313140.

Descriere tehnică

Greutate	3,3 kg
Gaură E	20 mm
Pătrat de cheie K	8 mm
Înălțime fără bacuri H ₁	50 mm
Turație maximă	6300 min ⁻¹
Ø exterior A	100 mm
Ø de centrare B	70 mm
Înălțime cu bacuri H ₂	68 mm
Adâncime de centrare C	3 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Oțel
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană