

**Universal cu trei bacuri oțel con scurt, DIN 702-2, Ø exterior A / Con: 250/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	310655 250/6
GTIN	4019208036755
Clasa articolului	36S

Descriere**Execuție:**

- **Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.**
- **Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.**
- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.**
- **Concentricitate ridicată.**

Aplicație:

Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Pentru cap de arbore conform DIN 55029 cu **șuruburi prizoniere Camlock.**

Standard:

DIN 702-2.

Livrare:

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior și 1 set = 3 bacuri de exterior călite, dispuse în trepte spre interior.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare a se vedea Cod 314000 – 315200. **Protecție contra așchiilor** consultați Cod 312800.

Notă:

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313120 – 313140. DIN 702-2 corespunde vechiului standard DIN 55029.

Descriere tehnică

Mărimea conului	6
Mărimea șuruburilor prizoniere	5/8-18
Număr de șuruburi prizoniere	6
Pătrat de cheie K	12 mm
Înălțime cu bacuri H ₂	124 mm
Greutate	28 kg
Turație maximă	3000 min ⁻¹
Înălțime fără bacuri H ₁	83 mm
Ø exterior A	250 mm
Gaură E	76 mm
Ø de centrare B	106,4 mm
Standard	DIN 702-2
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 250 mm	314400 250
Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 250	315000 250
Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 250 mm	314000 250
	313036 15

Fișă de date

Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază
Înălțime h 15 mm

Set de bacuri de exterior 3 piese, călite Pentru universal tip
250

315200 250

Opritor Înălțime h 15 mm

313033 15

Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip
250 mm

314600 250