

**Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică, DIN 702-4, Ø exterior A: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă

310505 250

GTIN

4019208526973

Clasa articolului

36S

**Descriere****Execuție:**

- **Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.**
- **Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.**
- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.**
- **Concentricitate ridicată.**

**Aplicație:**

Pentru arbori de mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă. Fixarea cu șuruburi din partea posterioară. Flanșele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe mașină și apoi pe universal pentru strung.

**Standard:****DIN 702-4.****Livrare:**

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior și 1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre interior.

**Accesorii opționale:**

**Pentru bacuri de schimb și de completare**, consultați Cod 314000 – 315200. Pentru protecție contra așchiilor, consultați Cod 312800.

**Notă:**

DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313120 – 313140.

**Descriere tehnică**

Ø de centrare B	200 mm
Înălțime cu bacuri H <sub>2</sub>	122 mm
Gaură E	76 mm
Adâncime de centrare C	5 mm
Turație maximă	3000 min <sup>-1</sup>
Ø exterior A	250 mm
Înălțime fără bacuri H <sub>1</sub>	82 mm
Pătrat de cheie K	12 mm
Greutate	25,6 kg
Standard	DIN 702-4
Material	Oțel
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

**Accesorii**

Opritor Înălțime h 15 mm	313033 15
Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 250 mm	314600 250
Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 250 mm	314400 250
Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază Înălțime h 15 mm	313036 15
	315200 250

## Fișă de date

Set de bacuri de exterior 3 piese, călite Pentru universal tip 250

Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 250 mm

314000 250

Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 250

315000 250