

**Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică, DIN 702-4, Ø exterior A: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	310505 200
GTIN	4019208526980
Clasa articolului	36S

Descriere**Execuție:**

- **Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.**
- **Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.**
- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.**
- **Concentricitate ridicată.**

Aplicație:

Pentru arbori de mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă. Fixarea cu șuruburi din partea posterioară. Flanșele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe mașină și apoi pe universal pentru strung.

Standard:

DIN 702-4.

Livrare:

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior și 1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre interior.

Accesorii opționale:

Fișă de date

Pentru bacuri de schimb și de completare, consultați Cod 314000 – 315200. Pentru protecție contra așchiilor, consultați Cod 312800.

Notă:

DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313120 – 313140.

Descriere tehnică

Ø exterior A	200 mm
Ø de centrare B	160 mm
Înălțime fără bacuri H ₁	73,5 mm
Adâncime de centrare C	4 mm
Înălțime cu bacuri H ₂	106 mm
Greutate	15,2 kg
Pătrat de cheie K	11 mm
Turație maximă	4000 min ⁻¹
Gaură E	55 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Oțel
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Set de bacuri de exterior 3 piese, călite Pentru universal tip 200	315200 200
Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 200	315000 200
Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază Înălțime h 15 mm	313036 15
Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 200 mm	314400 200

Fișă de date

Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 200 mm

314000 200

Opritor Înălțime h 15 mm

313033 15

Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 200 mm

314600 200