

**Universal cu trei bacuri oțel con scurt, DIN 702-2, Ø exterior A / Con: 250/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	310655 250/8
GTIN	4019208036793
Clasa articolului	36S

Descriere**Execuție:**

- Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.
- Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.
- Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.
- Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.
- Concentricitate ridicată.

Aplicație:

Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Pentru cap de arbore conform DIN 55029 cu șuruburi prizoniere Camlock.

Standard:

DIN 702-2.

Livrare:

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior și 1 set = 3 bacuri de exterior călite, dispuse în trepte spre interior.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare a se vedea Cod 314000 – 315200. **Protecție contra așchiilor** consultați Cod 312800.

Notă:

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313120 – 313140.
DIN 702-2 corespunde vechiului standard DIN 55029.

Descriere tehnică

Mărimea șuruburilor prizoniere	3/4-16
Număr de șuruburi prizoniere	6
Înălțime cu bacuri H ₂	124 mm
Pătrat de cheie K	12 mm
Gaură E	76 mm
Greutate	28,5 kg
Turație maximă	3000 min ⁻¹
Înălțime fără bacuri H ₁	83 mm
Ø de centrare B	139,7 mm
Standard	DIN 702-2
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană