

**Universal cu trei bacuri oțel con scurt, DIN 702-2, Ø exterior A / Con: 315/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	310655 315/8
GTIN	4019208036809
Clasa articolului	36S

**Descriere****Execuție:**

- **Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.**
- **Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.**
- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.**
- **Concentricitate ridicată.**

**Aplicație:**

**Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.**

Pentru cap de arbore conform DIN 55029 cu **șuruburi prizoniere Camlock.**

**Standard:**

**DIN 702-2.**

**Livrare:**

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior și 1 set = 3 bacuri de exterior călite, dispuse în trepte spre interior.

**Accesorii opționale:**

**Bacuri de schimb și de completare** a se vedea Cod 314000 – 315200. **Protecție contra așchiilor** consultați Cod 312800.

**Notă:**

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313120 – 313140.  
DIN 702-2 corespunde vechiului standard DIN 55029.

## Descriere tehnică

Pătrat de cheie K	14 mm
Înălțime fără bacuri H <sub>1</sub>	96 mm
Număr de șuruburi prizoniere	6
Înălțime cu bacuri H <sub>2</sub>	142 mm
Mărimea șuruburilor prizoniere	3/4-16
Greutate	54 kg
Gaură E	103 mm
Turație maximă	2300 min <sup>-1</sup>
Ø de centrare B	139,7 mm
Standard	DIN 702-2
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhms cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană