

**Universal cu trei bacuri oțel con scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 160/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	310705 160/4
GTIN	4019208525075
Clasa articolului	36S

**Descriere****Execuție:**

- **Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.**
- **Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.**
- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.**
- **Concentricitate ridicată.**

**Aplicație:**

**Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.**

Pentru cap de arbore conform DIN 55027 cu **șuruburi prizoniere și piulițe cu guler.**

**Standard:**

**DIN 702-3.**

**Livrare:**

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior și 1 set = 3 bacuri de exterior călite, dispuse în trepte spre interior.

**Accesorii opționale:**

**Bacuri de schimb și de completare** a se vedea Cod 314000 – 315200. **Protecție contra așchiilor** a se vedea Cod 312800.

**Notă:**

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313120 – 313140. DIN 702-3 corespunde vechiului standard DIN 55027.

## Descriere tehnică

Turație maximă	4600 min <sup>-1</sup>
Pătrat de cheie K	10 mm
Greutate	9,5 kg
Înălțime fără bacuri H <sub>1</sub>	66 mm
Gaură E	42 mm
Mărimea șuruburilor prizoniere	M10
Înălțime cu bacuri H <sub>2</sub>	92 mm
Mărimea conului	4
Ø exterior A	160 mm
Număr de șuruburi prizoniere	3
Ø de centrare B	63,5 mm
Standard	DIN 702-3
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhms cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

## Accesorii

Set de bacuri de exterior 3 piese, călite Pentru universal tip 160	315200 160
Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 160	315000 160
Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 160 mm	314000 160

Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 160 mm	314600 160
Opritor Înălțime h 15 mm	313033 15
Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază Înălțime h 15 mm	313036 15