

**Universal cu trei bacuri oțel con scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 250/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	310705 250/8
GTIN	4019208026084
Clasa articolului	36S

Descriere**Execuție:**

- **Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.**
- **Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.**
- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.**
- **Concentricitate ridicată.**

Aplicație:

Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Pentru cap de arbore conform DIN 55027 cu **șuruburi prizoniere și piulițe cu guler.**

Standard:

DIN 702-3.

Livrare:

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior și 1 set = 3 bacuri de exterior călite, dispuse în trepte spre interior.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare a se vedea Cod 314000 – 315200. **Protecție contra așchiilor** a se vedea Cod 312800.

Notă:

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313120 – 313140.
DIN 702-3 corespunde vechiului standard DIN 55027.

Descriere tehnică

Turație maximă	3000 min ⁻¹
Înălțime cu bacuri H ₂	124 mm
Mărimea șuruburilor prizoniere	M16
Înălțime fără bacuri H ₁	83 mm
Greutate	28,5 kg
Pătrat de cheie K	12 mm
Număr de șuruburi prizoniere	4
Gaură E	76 mm
Ø de centrare B	139,7 mm
Standard	DIN 702-3
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană