

**Universal cu patru bacuri centrare cilindrică, DIN 702-4, Ø exterior A: 80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	312505 80
GTIN	4019208028293
Clasa articolului	36S

Descriere**Execuție:**

- Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.
- Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.
- Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.
- Concentricitate ridicată.

Forjat în matriță, ceea ce garantează o durabilitate mărită și **compatibilitatea cu mașinile cu turații mari.**

Aplicație:

Pentru arbori de mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

Oțel

Livrare:

1 set = 4 bacuri călite de interior, dispuse în trepte spre exterior.

1 set = 4 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de mandrină.

Accesorii opționale:

Pentru bacuri de schimb și de completare, consultați Cod 314100 – 315300. Pentru protecție contra așchiilor, consultați Cod 312800.

Notă:

DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.

Descriere tehnică

Înălțime cu bacuri H ₂	53,5 mm
Gaură E	19 mm
Turație maximă	7000 min ⁻¹
Înălțime fără bacuri H ₁	39,5 mm
Ø exterior A	80 mm
Ø de centrare B	56 mm
Adâncime de centrare C	3 mm
Greutate	1,7 kg
Pătrat de cheie K	6 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Oțel
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhms cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană