

**Universal cu patru bacuri centrare cilindrică, DIN 702-4, Ø exterior A: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	312505 160
GTIN	4019208026626
Clasa articolului	36S

**Descriere****Execuție:**

- Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.
- Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.
- Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.
- Concentricitate ridicată.

Forjat în matriță, ceea ce garantează o durabilitate mărită și **compatibilitatea cu mașinile cu turații mari.**

**Aplicație:**

Pentru arbori de mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă.

**Standard:**

**DIN 702-4.**

**Material:**

Oțel

**Livrare:**

1 set = 4 bacuri călite de interior, dispuse în trepte spre exterior.

1 set = 4 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de mandrină.

**Accesorii opționale:**

**Pentru bacuri de schimb și de completare**, consultați Cod 314100 – 315300. Pentru protecție contra așchiilor, consultați Cod 312800.

**Notă:**

DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.

## Descriere tehnică

Pătrat de cheie K	10 mm
Ø de centrare B	125 mm
Înălțime fără bacuri H <sub>1</sub>	65 mm
Ø exterior A	160 mm
Adâncime de centrare C	4 mm
Turație maximă	4600 min <sup>-1</sup>
Gaură E	42 mm
Înălțime cu bacuri H <sub>2</sub>	91 mm
Greutate	9,2 kg
Standard	DIN 702-4
Material	Oțel
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhms cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

## Accesorii

Set de bacuri de interior 4 piese, călite Pentru universal tip 160	315100 160
Set de bacuri monobloc 4 piese, moi Pentru universal tip 160 mm	314700 160
Set de portbacuri 4 piese, călite Pentru universal tip 160 mm	314100 160