

**Universal cu patru bacuri centrare cilindrică, DIN 702-4, Ø exterior A: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	312505 250
GTIN	4019208526744
Clasa articolului	36S

Descriere**Execuție:**

- Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.
- Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.
- Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.
- Concentricitate ridicată.

Forjat în matriță, ceea ce garantează o durabilitate mărită și **compatibilitatea cu mașinile cu turații mari.**

Aplicație:

Pentru arbori de mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

Oțel

Livrare:

1 set = 4 bacuri călite de interior, dispuse în trepte spre exterior.

1 set = 4 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de mandrină.

Accesorii opționale:

Pentru bacuri de schimb și de completare, consultați Cod 314100 – 315300. Pentru protecție contra așchiilor, consultați Cod 312800.

Notă:

DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.

Descriere tehnică

Greutate	26,8 kg
Ø exterior A	250 mm
Înălțime cu bacuri H ₂	122 mm
Pătrat de cheie K	12 mm
Înălțime fără bacuri H ₁	82 mm
Ø de centrare B	200 mm
Turație maximă	3000 min ⁻¹
Gaură E	76 mm
Adâncime de centrare C	5 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Oțel
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Set de portbacuri 4 piese, călite Pentru universal tip 250 mm	314100 250
Set de bacuri monobloc 4 piese, moi Pentru universal tip 250 mm	314700 250
Set de bacuri de interior 4 piese, călite Pentru universal tip 250	315100 250