



Universal cu patru bacuri oțel con scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 160/5mm



Date comandă

Numărul de comandă	312705 160/5
GTIN	4019208524702
Clasa articolului	36S

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță, ceea ce garantează o durabilitate mărită și **compatibilitatea cu mașinile cu turații mari.**

- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.**
- **Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.**
- **Concentricitate ridicată.**

Aplicație:

Pentru capete arcuite DIN 55027 cu șuruburi prizoniere și piulițe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Oțel

Livrare:

1 set = 4 bacuri călite de interior, dispuse în trepte spre exterior.

1 set = 4 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de mandrină.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare a se vedea Cod 314100 – 315300. Protecție contra așchiilor consultați Cod 312800.

Notă:

DIN 702-3 corespunde vechiului standard DIN 55027.

Descriere tehnică

Turație maximă	4600 min ⁻¹
Greutate	9,8 kg
Gaură E	42 mm
Mărimea șuruburilor prizoniere	M10
Ø exterior A	160 mm
Ø con de centrare B	82,575 mm
Mărimea conului	5
Număr de șuruburi prizoniere	4
Pătrat de cheie K	10 mm
Înălțime fără bacuri H ₁	66 mm
Înălțime cu bacuri H ₂	92 mm
Standard	DIN 702-3
Material	Oțel
Cod de culoare pentru accesorii	Universal RöhM cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Set de portbacuri 4 piese, călite Pentru universal tip 160 mm	314100 160
Set de bacuri monobloc 4 piese, moi Pentru universal tip 160 mm	314700 160
	315100 160

Set de bacuri de interior 4 piese, călite Pentru universal tip
160
