



Universal cu patru bacuri oțel con scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 160/4mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 312705 160/4 |
| GTIN | 4019208026640 |
| Clasa articolului | 36S |

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță, ceea ce garantează o durabilitate mărită și **compatibilitatea cu mașinile cu turații mari.**

- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.**
- **Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.**
- **Concentricitate ridicată.**

Aplicație:

Pentru capete arcuite DIN 55027 cu șuruburi prizoniere și piulițe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Oțel

Livrare:

1 set = 4 bacuri călite de interior, dispuse în trepte spre exterior.

1 set = 4 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de mandrină.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare a se vedea Cod 314100 – 315300. Protecție contra așchiilor consultați Cod 312800.

Notă:

DIN 702-3 corespunde vechiului standard DIN 55027.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|---|
| Înălțime cu bacuri H ₂ | 92 mm |
| Mărimea conului | 4 |
| Număr de șuruburi prizoniere | 3 |
| Mărimea șuruburilor prizoniere | M10 |
| Înălțime fără bacuri H ₁ | 66 mm |
| Ø exterior A | 160 mm |
| Gaură E | 42 mm |
| Ø con de centrare B | 63,525 mm |
| Turație maximă | 4600 min ⁻¹ |
| Pătrat de cheie K | 10 mm |
| Greutate | 9,9 kg |
| Standard | DIN 702-3 |
| Material | Oțel |
| Cod de culoare pentru accesorii | Universal RöhM cu spirală plană și bacuri |
| Tip produs | Universal cu spirală plană |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Set de bacuri de interior 4 piese, călite Pentru universal tip 160 | 315100 160 |
| Set de bacuri monobloc 4 piese, moi Pentru universal tip 160 mm | 314700 160 |
| | 314100 160 |

Set de portbacuri 4 piese, călite Pentru universal tip 160 mm
