

**Universal cu patru bacuri oțel con scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 250/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	312705 250/6
GTIN	4019208524672
Clasa articolului	36S

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță, ceea ce garantează o durabilitate mărită și **compatibilitatea cu mașinile cu turații mari.**

- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.**
- **Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.**
- **Concentricitate ridicată.**

**Aplicație:**

Pentru capete arcuite DIN 55027 cu șuruburi prizoniere și piulițe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

**Standard:**

**DIN 702-3.**

**Material:**

Oțel

**Livrare:**

1 set = 4 bacuri călite de interior, dispuse în trepte spre exterior.

1 set = 4 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de mandrină.

**Accesorii opționale:**

**Bacuri de schimb și de completare** a se vedea Cod 314100 – 315300. Protecție contra așchiilor consultați Cod 312800.

**Notă:**

DIN 702-3 corespunde vechiului standard DIN 55027.

**Descriere tehnică**

Înălțime cu bacuri H <sub>2</sub>	124 mm
Gaură E	76 mm
Pătrat de cheie K	12 mm
Ø con de centrare B	106,39 mm
Turație maximă	3000 min <sup>-1</sup>
Număr de șuruburi prizoniere	4
Ø exterior A	250 mm
Greutate	28,8 kg
Mărimea conului	6
Înălțime fără bacuri H <sub>1</sub>	83 mm
Mărimea șuruburilor prizoniere	M12
Standard	DIN 702-3
Material	Oțel
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

**Accesorii**

Set de portbacuri 4 piese, călite Pentru universal tip 250 mm	314100 250
Set de bacuri de interior 4 piese, călite Pentru universal tip 250	315100 250
	314700 250

Set de bacuri monobloc 4 piese, moi Pentru universal tip  
250 mm

---