



Universal cu patru bacuri oțel con scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 250/8mm



Date comandă

Numărul de comandă	312705 250/8
GTIN	4019208026459
Clasa articolului	36S

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță, ceea ce garantează o durabilitate mărită și **compatibilitatea cu mașinile cu turații mari.**

- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.**
- **Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.**
- **Concentricitate ridicată.**

Aplicație:

Pentru capete arcuite DIN 55027 cu șuruburi prizoniere și piulițe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Oțel

Livrare:

1 set = 4 bacuri călite de interior, dispuse în trepte spre exterior.

1 set = 4 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de mandrină.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare a se vedea Cod 314100 – 315300. Protecție contra așchiilor consultați Cod 312800.

Notă:

DIN 702-3 corespunde vechiului standard DIN 55027.

Descriere tehnică

Greutate	30,3 kg
Număr de șuruburi prizoniere	4
Mărimea conului	8
Pătrat de cheie K	12 mm
Mărimea șuruburilor prizoniere	M16
Turație maximă	3000 min ⁻¹
Înălțime fără bacuri H ₁	83 mm
Înălțime cu bacuri H ₂	124 mm
Ø con de centrare B	139,735 mm
Ø exterior A	250 mm
Gaură E	76 mm
Standard	DIN 702-3
Material	Oțel
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röh m cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Set de bacuri monobloc 4 piese, moi Pentru universal tip 250 mm	314700 250
Set de portbacuri 4 piese, călite Pentru universal tip 250 mm	314100 250
	315100 250

Set de bacuri de interior 4 piese, călite Pentru universal tip
250
