



Dispozitive de tăiat țevi cu 1 roțiță de tăiat pentru țevi din oțel, pentru țevi până la: 2inch



Date comandă

Numărul de comandă	815001 2
GTIN	4018754329724
Clasa articolului	83A

Descriere

Execuție:

Corp din oțel de înaltă calitate forjat în matriță; ax rezistent la uzură cu mâner din material plastic. **Roțițe de tăiat** pentru țevi din oțel de înaltă calitate, călire precisă pentru durabilitate lungă. **Role de ghidare** din oțel special; cromat.

Aplicație:

Pentru tăierea curată și rectangulară a țevelor.

La tăiere bavura exterioară este îndepărtată automat. După tăiere filetul poate fi realizat imediat.

Descriere tehnică

Lățime roțiță de tăiat	19 mm
Ø roțiță de tăiat	31 mm
Pentru Ø exterior al țevii	1/8 – 2 inch
Alezaj roțiță de tăiat	9 mm
Denumirea producătorului	Dispozitiv de tăiat țevi RAPID 14000+2
Număr role de ghidare	2
Număr roțițe de tăiat	1
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

Accesorii

Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø
țevii până la 54E mm

814920 54E

Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø
țevii până la 54 mm

814920 54

Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø
țevii până la 35 mm

814920 35