



Dispozitive de tăiat țevi cu 1 roțiță de tăiat pentru țevi din oțel, pentru țevi până la: 1.1/4inch



Date comandă

Numărul de comandă	815001 1.1/4
GTIN	4018754329700
Clasa articolului	83A

Descriere

Execuție:

Corp din oțel de înaltă calitate forjat în matriță; ax rezistent la uzură cu mâner din material plastic. **Roțițe de tăiat** pentru țevi din oțel de înaltă calitate, călire precisă pentru durabilitate lungă. **Role de ghidare** din oțel special; cromat.

Aplicație:

Pentru tăierea curată și rectangulară a țevelor.

La tăiere bavura exterioară este îndepărtată automat. După tăiere filetul poate fi realizat imediat.

Descriere tehnică

Lățime roțiță de tăiat	14 mm
Denumirea producătorului	Dispozitiv de tăiat țevi RAPID 14000+2
Ø roțiță de tăiat	25 mm
Pentru Ø exterior al țevei	1/8 – 1.1/4 inch
Alezaj roțiță de tăiat	7,6 mm
Număr role de ghidare	2
Număr roțițe de tăiat	1
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

Accesorii

Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø
țevii până la 35 mm

814920 35