



## Dispozitiv de tăiat țevi cu 3 roțițe de tăiat pentru țevi din oțel, pentru țevi până la: 1.1/4inch



### Date comandă

Numărul de comandă	815101 1.1/4
GTIN	4018754329717
Clasa articolului	83A

### Descriere

#### Execuție:

**Corp** din oțel de înaltă calitate forjat în matriță; ax rezistent la uzură cu mâner din material plastic. **Roțițe de tăiat** pentru țevi din oțel de înaltă calitate, călire precisă pentru durabilitate lungă. **Role de ghidare** din oțel special; cromat.

#### Aplicație:

Pentru tăierea curată și rectangulară a țevelor.

Acest dispozitiv de tăiat țevi permite lucrul la țevi deja montate. Datorită lucrului în sistem clichet este suficientă o zonă de mișcare de 120°.

### Descriere tehnică

Alezaj roțiță de tăiat	7,6 mm
Pentru Ø exterior al țevii	1/8 – 1.1/4 inch
Denumirea producătorului	Dispozitiv de tăiat țevi RAPID 14001+3
Lățime roțiță de tăiat	19 mm
Ø roțiță de tăiat	25 mm
Număr role de ghidare	0
Număr roțițe de tăiat	3
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

---

## Accesorii

Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø  
țevii până la 35 mm

814920 35