

Garant

Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 12,2mm



Date comandă

Numărul de comandă	122480 12,2
GTIN	4062406779313
Clasa articolului	11E

Descriere

Execuție:

Special pentru prelucrarea **aliajelor pe bază de titan și a celor pe bază de nichel**. Stratul de acoperire de TiAlSiN, extrem de neted și rezistent la uzură, asigură **o durabilitate mare**, la o **calitate maximă a găuririi** și **cu formare extrem de redusă de bavuri**.

Notă:

Lungimea canelurii $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forma HB și HE se livrează la același preț ca și HA.

Comandați forma **HB**: cu **Cod 122481**.

Comandați forma **HE**: cu **Cod 122480 și 129100HE**.

Descriere tehnică

Lungimea canalului de așchii L_c	60 mm
Avans f pentru titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/rot
Standard	DIN 6537 K
Număr de dinți Z	2
Toleranță \varnothing nominal	m7
\varnothing cozii D_s	14 mm
Lungimea totală L	107 mm
\varnothing nominal D_c	12,2 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	41,7 mm

Strat de acoperire	TiAlSiN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Execuție	4xD
Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	da, cu 25 bar
Strategie de așchiere	HSC
Semistandard	da
Inel colorat	roz
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Ti > 850 N/mm ²	recomandat		
Inconel	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Servicii

Coadă Tip HE	129100 HE
--------------	-----------