



Banc de probă manual - vertical, Tip: 500



Date comandă

Numărul de comandă	479029 500
GTIN	2050002071575
Clasa articolului	47F

Descriere

Execuție:

- **Banc de probă robust pentru aparat portabil de măsurarea forței.**
- **Mecanică precisă, cu ghidaj liniar, cu poziționare individuală.**

Versiunea cu pârghie, cu cursă mare la fiecare rotație a pârghiei. Maneta de operare se poate re poziționa în unghi și în poziție, pentru o operare optimă.

Aplicație:

Pentru testări simple în asigurarea calității sau în producție, care nu depind de viteză, de materiale, de substanțe, de elementele constructive sau de componente.

Livrare:

Incluse manualul de utilizare și 4 șuruburi de fixare pentru aparate de măsurare a forței.

Accesorii opționale:

Aparat digital pentru măsurarea forței Cod 479025 – 479027 și accesorii Cod 479033 – 479039.

Descriere tehnică

Înterupător pornit/ oprit	nu
Lungime	279 mm
Greutate	8,2 kg

Domeniu de aplicare maxim	500 N
Înălțime	578 mm
Avans (cursă maximă)	150 mm
Lățime	203 mm
Serie	MTL-110
Avans (per rotație)	76 mm
Aționare	Pârghie
Tip produs	Banc de probă