


simturn AX Cuțit pentru strunjire pe stânga, L₂ = 40,6 mm, Ø D_{min}: 6,2mm


Date comandă

Numărul de comandă	270575 6,2
GTIN	2050002065857
Clasa articolului	24U

Descriere

Execuție:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

Descriere tehnică

f	2,95 mm
Rază R	0,2 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la D _{min}	6,2 mm
Ø D	6 mm
Adâncime maximă de retezare t _{max}	0,5 mm
Denumirea producătorului	AEQ0X800
Lungime utilă	40,6 mm
Caracteristici nume produs	L ₂ = 40,6 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Alu > 10% Si	recomandat		

Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	40 m/min	S
GG(G)	recomandat	110 m/min	K
CuZn	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		