

**SIMTEK****simturn AX Cuțit pentru strunjire pe dreapta CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin:  
3,2mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	270581 3,2
GTIN	2050002065949
Clasa articolului	24V

## Descriere

### Execuție:

Materialul sculei aşchietoare: CBN8

## Descriere tehnică

f	1,45 mm
Rază R	0,15 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	0,16 mm
Ø D	4 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la $D_{\min}$	3,2 mm
Răcire interioară	nu
Denumirea producătorului	AGGVCBN8
Lungime utilă	15,2 mm
Caracteristici nume produs	$L_2 = 15,2$ mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
--	---------------------	-------	---------

Oțel < 67 HRC	recomandat
continuu	recomandat
Uscat	recomandat