

SIMTEK**simturn AX Cuțit pentru strunjire pe dreapta CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin:
1,4mm**

Date comandă

Numărul de comandă	270579 1,4
GTIN	2050002065888
Clasa articolului	24V

Descriere

Execuție:

Materialul sculei aşchietoare: CBN8

Descriere tehnică

Răcire interioară	nu
Rază R	0,1 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	0,07 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la D_{\min}	1,4 mm
Ø D	4 mm
f	0,6 mm
Denumirea producătorului	A531CBN8
Lungime utilă	10,2 mm
Caracteristici nume produs	L ₂ = 10,2 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
--	---------------------	----------------	---------

Oțel < 67 HRC	recomandat
continuu	recomandat
Uscat	recomandat