



KOMET® UniTurn® Cuțit pentru copiere, pe dreapta, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,2mm



Date comandă

Numărul de comandă	270583 3,2
GTIN	2050002065987
Clasa articolului	24V

Descriere

Execuție:

Materialul sculei aşchietoare: CBN8

Descriere tehnică

Răcire interioară	nu
Rază R	0,15 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	0,16 mm
f	1,45 mm
Ø D	4 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la D_{\min}	3,2 mm
Denumirea producătorului	AQ5QCBN8
Lungime utilă	20,3 mm
Caracteristici nume produs	L ₂ = 20,3 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
--	---------------------	----------------	---------

Oțel < 67 HRC	recomandat
continuu	recomandat
Uscat	recomandat