



simturn AX Cuțit pentru strunjire pe dreapta CBN, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 6,2mm



Date comandă

Numărul de comandă	270583 6,2
GTIN	2050002066014
Clasa articolului	24V

Descriere

Execuție:

Materialul sculei aşchietoare: CBN8

Descriere tehnică

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p \max}$	0,31 mm
f	2,95 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la $D_{\min}$	6,2 mm
Rază R	0,2 mm
Răcire interioară	nu
Ø D	6 mm
Denumirea producătorului	AEWGCBN8
Lungime utilă	20,3 mm
Caracteristici nume produs	$L_2 = 20,3 \text{ mm}$
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	---------------------	-------	---------

Fișă de date

Oțel < 67 HRC	recomandat
continuu	recomandat
Uscat	recomandat