

**SIMTEK****simturn AX Cuțit pentru strunjire pe dreapta CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 5,2mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	270579 5,2
GTIN	2050002065925
Clasa articolului	24V

## Descriere

### Execuție:

Materialul sculei așchietoare: CBN8

## Descriere tehnică

Rază R	0,2 mm
Ø D	5 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la D <sub>min</sub>	5,2 mm
f	2,45 mm
Adâncime maximă de așchiere a <sub>p,max</sub>	0,26 mm
Răcire interioară	nu
Denumirea producătorului	AHH5CBN8
Lungime utilă	10,2 mm
Caracteristici nume produs	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
--	---------------------	----------------	---------

Oțel < 67 HRC	recomandat
continuu	recomandat
Uscat	recomandat