

SIMTEK**simturn AX Cuțit pentru strunjire pe dreapta CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 4,2mm**

Date comandă

Numărul de comandă	270585 4,2
GTIN	2050002066021
Clasa articolului	24V

Descriere

Execuție:

Materialul sculei așchietoare: CBN8

Descriere tehnică

f	1,95 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p max}	0,21 mm
Ø D	4 mm
Rază R	0,15 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la D _{min}	4,2 mm
Răcire interioară	nu
Denumirea producătorului	AKJECBN8
Lungime utilă	25,4 mm
Caracteristici nume produs	L ₂ = 25,4 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
--	---------------------	----------------	---------

Oțel < 67 HRC	recomandat
continuu	recomandat
Uscat	recomandat