

SIMTEK**simturn AX Cuțit pentru strunjire pe dreapta CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 5,2mm**

Date comandă

Numărul de comandă	270581 5,2
GTIN	2050002065963
Clasa articolului	24V

Descriere

Execuție:

Materialul sculei aşchietoare: CBN8

Descriere tehnică

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	0,26 mm
f	2,45 mm
Rază R	0,2 mm
Răcire interioară	nu
Pentru găuri cu Ø începând de la D_{\min}	5,2 mm
Ø D	5 mm
Denumirea producătorului	AD1KCBN8
Lungime utilă	15,2 mm
Caracteristici nume produs	L ₂ = 15,2 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
--	---------------------	----------------	---------

Oțel < 67 HRC	recomandat
continuu	recomandat
Uscat	recomandat