

SIMTEK**simturn AX Cuțit pentru strunjire pe dreapta CBN, L2 = 30,5 mm, Ø Dmin:
5,2mm**

Date comandă

Numărul de comandă	270587 5,2
GTIN	2050002066052
Clasa articolului	24V

Descriere

Execuție:

Materialul sculei aşchietoare: CBN8

Descriere tehnică

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	0,26 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la D_{\min}	5,2 mm
Răcire interioară	nu
Rază R	0,2 mm
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
Denumirea producătorului	ADNSCBN8
Lungime utilă	30,5 mm
Caracteristici nume produs	$L_2 = 30,5$ mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	---------------------	-------	---------

Oțel < 67 HRC	recomandat
continuu	recomandat
Uscat	recomandat