

BENNING**Clește ampermetric digital, Denumirea producătorului: CM9-1****Date comandă**

Numărul de comandă	473305 CM9-1
GTIN	4014651446823
Clasa articolului	47A

Descriere**Execuție:**

Carcasă de plastic robustă și ergonomică, cu ecran LC luminat. Măsurare sigură a curentului alternativ și continuu, fără deschiderea circuitului. Înregistrarea valorii măsurate / valorii maxime; măsurare relativă.

Aplicație:

Aparate de măsurare digitale pentru servicii pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranță ridicată și alte funcții suplimentare. **Cleștele ampermetric CM9-1** este ideal pentru detectarea eroilor la nivelul aparatelor, al mașinilor și al instalațiilor. Defectele de izolație și curenții de scurgere nesiguri se localizează precoce reducându-se astfel timpii de oprire. Spre deosebire de măsurarea rezistenței de izolație, măsurarea se realizează în timpul exploatarei instalației/ aparatului și nu are efecte negative asupra componentelor sensibile. Protecție împotriva câmpurilor magnetice externe, circuit de filtrare pentru atenuarea componentelor de semnal din partea superioară a frecvenței limită, filtru low-pass.

Standard:**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).****Livrare:**

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecție, instrucțiuni de utilizare.

Calibrarea: I4

Domeniu de afișare: 6000

Precizie de bază: 1 %

Control sonor pentru continuitatea circuitelor: 0 – 45 Ω

Procedeu de măsurare: TRUE RMS (AC)

Funcție de memorare: HOLD

Funcție de memorare: PEAK

Descriere tehnică

Tensiune alternativă CA	10 mV – 600 V
Funcție de memorare	HOLD
Funcție de memorare	PEAK
Funcție de memorare	ZERO
Curent alternativ CA	10 μ A – 60 A
Domeniu de afișare	6000
Deschidere maximă a cleștelui	23 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Tensiune continuă CC	10 mV – 600 V
Număr de baterii incluse	2
Rezistență	0,1 Ω – 600 k Ω
Precizie de bază	1 %
Categorie de supratensiune	CAT II 600 V; CAT IV 300 V
Procedeu de măsurare	TRUE RMS (AC)
Control sonor pentru continuitatea circuitelor	0 – 45 Ω
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	I4
Tip produs	Clește amperimetric

Servicii

Calibrare DAkkS Clește amperimetric Tip D	027060 D
Calibrare Clește amperimetric Tip D	027050 D