

SIMTEK**simturn AX Cuțit pentru copiere, dreapta, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 6,2mm**

Date comandă

Numărul de comandă	270593 6,2
GTIN	2050002066120
Clasa articolului	24U

Descriere

Execuție:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

Descriere tehnică

Rază R	0,15 mm
f	2,95 mm
Ø D	6 mm
Adâncime maximă de retezare t_{max}	1,8 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la D_{min}	6,2 mm
Răcire interioară	nu
Denumirea producătorului	AACYX800
Lungime utilă	20,3 mm
Caracteristici nume produs	$L_2 = 20,3$ mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	---------------------	-------	---------

Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	400 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	240 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	S
GG(G)	recomandat	110 m/min	K
CuZn	recomandat	210 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		