

SIMTEK**simturn AX Cuțit pentru copiere pe stânga, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 4,2mm**

Date comandă

Numărul de comandă	270601 4,2
GTIN	2050002066182
Clasa articolului	24U

Descriere

Execuție:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

Descriere tehnică

Rază R	0,15 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Adâncime maximă de retezare t_{max}	0,8 mm
Răcire interioară	nu
Denumirea producătorului	AAEUX800
Lungime utilă	20,3 mm
Caracteristici nume produs	$L_2 = 20,3$ mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	400 m/min	N

Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	240 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	S
GG(G)	recomandat	110 m/min	K
CuZn	recomandat	210 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		