

**SIMTEK****simturn AX Cuțit pentru canelare, rază completă pe dreapta, L2 = 30,5 mm, Ø Dmin: 7,2/1 mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	270629 7,2/1
GTIN	2050002066939
Clasa articolului	24U

## Descriere

### Execuție:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

## Descriere tehnică

f	3,45 mm
Adâncime maximă de retezare $t_{max}$	2,5 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la $D_{min}$	7,2 mm
Lățime de canelare w	1 mm
Ø D	7 mm
Rază R	0,5 mm
Denumirea producătorului	AMUAX800
Lungime utilă	30,5 mm
Caracteristici nume produs	$L_2 = 30,5$ mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
--	---------------------	-------	---------

Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	400 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	240 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	S
GG(G)	recomandat	110 m/min	K
CuZn	recomandat	210 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		