



## simturn AX Cuțit pentru filetare interioară profil parțial 60° interior dreapta, L2 = 15,2 mm, Tip: 3



### Date comandă

Numărul de comandă	270649 3
GTIN	2050002067325
Clasa articolului	24U

### Descriere

#### Execuție:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

#### Aplicație:

Pentru execuția filetelor metrice ISO.

Pentru găuri cu  $\varnothing$  începând de la  $D_{\min}$ : 4,2 mm

$\varnothing$  D: 4 mm

Pasul filetelui: 0,5 – 0,7 mm

f: 1,95 mm

t: 0,4 mm

Lățime de canelare w: 0,06 mm

### Descriere tehnică

Pentru găuri cu $\varnothing$ începând de la $D_{\min}$	4,2 mm
f	1,95 mm
t	0,4 mm
Lățime de canelare w	0,06 mm
Pasul filetelui	0,5 – 0,7 mm
$\varnothing$ D	4 mm
S	0,35
Denumirea producătorului	AD6SX800

Caracteristici nume produs	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		