



simturn AX Cuțit pentru filetare interioară profil parțial 60° interior dreapta, L2 = 15,2 mm, Tip: 6



Date comandă

Numărul de comandă	270649 6
GTIN	2050002067356
Clasa articolului	24U

Descriere

Execuție:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

Aplicație:

Pentru execuția filetelor metrice ISO.

Pentru găuri cu \varnothing începând de la D_{\min} : 5,2 mm

\varnothing D: 5 mm

Pasul filetelui: 0,5 – 0,75 mm

f: 2,45 mm

t: 0,43 mm

Lățime de canelare w: 0,06 mm

Descriere tehnică

f	2,45 mm
Pentru găuri cu \varnothing începând de la D_{\min}	5,2 mm
t	0,43 mm
Lățime de canelare w	0,06 mm
Pasul filetelui	0,5 – 0,75 mm
\varnothing D	5 mm
S	0,35
Denumirea producătorului	AE44X800

Caracteristici nume produs	L ₂ = 15,2 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX > 900 N/mm ²	recomandat		
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		