

SIMTEK simturn MAX**KOMET® UniTurn® Cuțit pentru copiere, pe dreapta, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270503 1,4
GTIN	2050002064652
Clasa articolului	24U

**Descriere****Execuție:**

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

**Descriere tehnică**

Răcire interioară	nu
f	1,95 mm
Rază R	0,1 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la D <sub>min</sub>	1,4 mm
Adâncime maximă de retezare t <sub>max</sub>	0,15 mm
Ø D	4 mm
Denumirea producătorului	AW3GX800
Lungime utilă	6,1 mm
Caracteristici nume produs	L <sub>2</sub> = 6,1 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
--	----------------------------	----------------------	----------------

Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	40 m/min	S
GG(G)	recomandat	110 m/min	K
CuZn	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		