

SIMTEK simturn MAX**simturn AX Center Line Cuțit pentru strunjire pe stânga, L₂ = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270511 1,4
GTIN	2050002064775
Clasa articolului	24U

Descriere**Execuție:**

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

Descriere tehnică

f	1,95 mm
Răcire interioară	nu
Rază R	0,1 mm
Adâncime maximă de retezare t _{max}	0,15 mm
Ø D	4 mm
Denumirea producătorului	AW3FX800
Lungime utilă	6,1 mm
Caracteristici nume produs	L ₂ = 6,1 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		

Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții		S
GG(G)	recomandat	110 m/min	K
CuZn	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		