

SIMTEK**KOMET® UniTurn® Cuțit pentru copiere, pe dreapta, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,7mm**

Date comandă

Numărul de comandă	270507 3,7
GTIN	2050002064720
Clasa articolului	24U

Descriere

Execuție:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

Descriere tehnică

f	1,95 mm
Rază R	0,15 mm
Răcire interioară	nu
Adâncime maximă de retezare t_{max}	0,2 mm
Pentru găuri cu Ø începând de la D_{min}	3,7 mm
Ø D	4 mm
Denumirea producătorului	AHBDX800
Lungime utilă	15,2 mm
Caracteristici nume produs	$L_2 = 15,2$ mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	----------------------------	-------------------------	----------------

Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	S
GG(G)	recomandat	110 m/min	K
CuZn	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		