



## KOMET® UniTurn® Cuțit pentru copiere, pe dreapta, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 1,4mm



### Date comandă

Numărul de comandă	270523 1,4
GTIN	2050002064898
Clasa articolului	24V

### Descriere

#### Execuție:

Materialul sculei așchietoare: CBN8

### Descriere tehnică

Rază R	0,1 mm
Adâncime maximă de așchiere a <sub>p max</sub>	0,07 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Răcire interioară	nu
Denumirea producătorului	AW36CBN8
Lungime utilă	10,2 mm
Caracteristici nume produs	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		

Umiditate minimă	recomandat
Uscat	recomandat
Aer	recomandat