

SIMTEK simturnMAX**KOMET® UniTurn® Cuțit pentru copiere, pe dreapta, L₂ = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270523 3,7
GTIN	2050002064928
Clasa articolului	24V

Descriere**Execuție:**

Materialul sculei așchietoare: CBN8

Descriere tehnică

Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p max}	0,18 mm
Răcire interioară	nu
Rază R	0,15 mm
Denumirea producătorului	AF4JCBN8
Lungime utilă	10,2 mm
Caracteristici nume produs	L ₂ = 10,2 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		

Umiditate minimă	recomandat
Uscat	recomandat
Aer	recomandat