



KOMET® UniTurn® Cuțit pentru copiere, pe dreapta, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 2,7mm



Date comandă

Numărul de comandă	270525 2,7
GTIN	2050002064935
Clasa articolului	24V

Descriere

Execuție:

Materialul sculei aşchietoare: CBN8

Descriere tehnică

Rază R	0,15 mm
Ø D	4 mm
Răcire interioară	nu
f	1,95 mm
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	0,13 mm
Denumirea producătorului	AAQ6CBN8
Lungime utilă	15,2 mm
Caracteristici nume produs	L ₂ = 15,2 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		

Umiditate minimă	recomandat
Uscat	recomandat
Aer	recomandat