

Garant**Poanson locaș hexagonal metric Ø d = 8 mm, WC/C, Hexagon: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	293041 3
GTIN	4062406785017
Clasa articolului	29L

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire ultraperformant (carbura de wolfram/carbon). Geometria optimizată a muchiei de tăiere (formă de racordare concavă) pentru canale de profil în oțeluri inoxidabile.

Aplicație:

Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.**

Adaptat pentru:

Portsculă pentru broșare Cod 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Notă:

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

Descriere tehnică

L	7 mm
Materialul sculei	HSS
Ø găurii prelabile	3,05 mm
Toleranță	+0,06 până la +0,08 mm
Deschiderea cheii	3 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm
Profil	Hexagon

L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Strat de acoperire	WC/C
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		