

**Garant****Bac detașabil decalat neted, Tip: 50****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 363045 50     |
| GTIN               | 4062406785253 |
| Clasa articolului  | 310           |

**Descriere****Execuție:**

Cu trepte de 3 mm și suprafață netedă de prindere.

**Aplicație:**

Pentru evitarea golurilor de prindere. Vezi imagine de ansamblu a deschiderilor de prindere.

**Descriere tehnică**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Înălțimea bacului h                | 24 mm             |
| Recomandat pentru codul de culoare | Xtric 50          |
| Lățimea bacurilor b                | 50 mm             |
| Înălțime h <sub>2</sub>            | 8 mm              |
| Lungimea bacului l                 | 40 mm             |
| Lungime l <sub>3</sub>             | 14,5 mm           |
| l <sub>2</sub>                     | 7 mm              |
| Tip produs                         | Bacuri de menhină |

