



Set de scule pentru montaj, 74 buc. în trusă de scule, Număr de piese: 74



Date comandă

Numărul de comandă	686020 74
GTIN	4062406785284
Clasa articolului	66H

Descriere

Execuție:

Gențile textile de calitate prevăzute cu game practice de scule sunt partenerul dvs. în sarcinile de lucru de zi cu zi.

Livrare:

Ruletă: 1 buc. Cod 462010 Ref. 5

Nivelă cu bulă din aluminiu: 1 buc. Cod 467435 Ref. 400

Set pile: 1 buc. Cod 517419 Ref. 200

Ramă de ferăstrău pentru metale cu bandă bimetal: 1 buc. Cod 580750 Ref. 300

Set chei fixe duble 6 – 34 mm cu suport: 1 buc. Cod 610960 Ref. 12 (6x7 – 30x34) cu 1 buc. Cod 611500 Ref. 12

Set de șurubelnițe unghiulare lungi cu cap sferic pentru locaș hexagonal: 1 buc. Cod 627225 Ref. 9 (1,5 – 10 mm)

Set de chei tubulare 1/4 inch: 1 buc. Cod 630368 Ref. 6 (29 buc.)

Șurubelniță pentru fantă: câte 1 buc. Cod 660701 Ref. 3, 4, 7

Șurubelniță lată: Câte 1 buc. Cod 668401 Ref. 0, 1, 2

Clește combinat: 1 buc. Cod 702995 Ref. 180

Clește pentru instalatori: 1 buc. Cod 706145 Ref. 250

Clește cu fălci rotunde plate, curbat la vârf: 1 buc. Cod 713595 Ref. 200

Clești cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 725245 Ref. 160

Ciocan de lăcătușerie: 1 buc. Cod 750125 Ref. 300

Cuțit universal: 1 buc. Cod 845039 Ref. 160

Mănuși de lucru din piele (pereche): 1 buc. Cod 094055 Ref. 10

Ochelari cu brațe: 1 buc. Cod 096845 Ref. CLEAR
 Căști de protecție auditivă: 1 buc. Cod 097795 Ref. STEEL
 Geantă din material textil pentru scule: 1 buc. Cod 692262 Ref. 2

Notă:

Livrarea se realizează fără echipare.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Descriere tehnică

Număr de piese	74
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Tip produs	Trusă de scule

Accesorii

Geantă din material textil pentru scule Tip 2	692262 2
Pereche de mănuși Piele netăbăcită de vită Mărimea mănușilor 10	094055 10
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea fantei în cruce 2	668401 2
Cuțite universale cu mâner din zinc turnat sub presiune 18 mm Lungimea totală 160 mm	845039 160
Clește universal din vanadiu, rectificat, cu manșoane de prindere din două componente Lungimea totală 180 mm	702995 180
Clește pentru instalatori fosfatat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 250 mm	706145 250
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 7 mm	660701 7
Clește de tăiere laterală șlefuit, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	725245 160

Set de 5 pile cu mâner din două componente în husă pliabilă Lungime fără coadă 200 mm	517419 200
Suport de prindere din plastic Pentru număr chei 12	611500 12
Căști de protecție auditivă Tip STEEL	097795 STEEL
Ochelari confortabili de protecție Culoarea lentilelor CLEAR	096845 CLEAR
Nivelă cu bulă din aluminiu Lungime 400 mm	467435 400
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 3 mm	660701 3
Set de chei fixe duble Număr de chei 12	610960 12
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 4 mm	660701 4
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea fantei în cruce 0	668401 0
Ramă de ferăstrău pentru metal cu bandă bimetă 24 dinți Lungimea pânzei 300 mm	580750 300
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea fantei în cruce 1	668401 1
Ciocan de lăcătușerie Greutate fără coadă 300 g	750125 300
Ruletă Lungimea benzii 5 m	462010 5
Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, șlefuit, cu manșoane de prindere Lungimea totală 200 mm	713595 200
Set de chei unghiulare hexagonale nichelate Număr de șurubelnițe 9	627225 9
Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 29 buc. Tip 6	630368 6