

Garant UNILINE

UNI Z-Tower Formă U, staționar, Tip: SM**Date comandă**

Numărul de comandă	955454 SM
GTIN	4062406785512
Clasa articolului	9GC

Descriere**Execuție:**

UNI Z-Tower cu jumătate din înălțime, cu placă de așezare din bambus, cu grosime de 25 mm. Pe toate laturile la interior și la exterior cu panouri perforate $\square 9 \times 9$ mm la distanță de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor și cârligelor și a suporturilor Easyfix. În spate cu șină cu perie pentru trecerea cablurilor precum și cu treceri suplimentare pentru cablu. Sistem reprezentativ, modular, de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru și pentru vizualizarea informațiilor. Cu utilizare variabilă și universală pentru diverse utilizări și echipări. Montarea sertarelor este posibilă doar la Ref. M.

Culoare:

În două culori, **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Neconfigurabil.**Notă:**

Accesorii precum table indicatoare, elemente atașabile, pictograme, rafturi de depozitare, sertare, uși și mânere de împingere, găsiți la Cod 955474 – 955499.

Descriere tehnică

Lățime	750 mm
Adâncime utilă	510 mm

Serie	Tower Z
Lățime utilă	540 mm
Greutate	69 kg
Adâncime	750 mm
Înălțime	945 mm
Înălțime utilă compartiment Tower	850 mm
Blat de lucru grosime	25 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9x9
Egalizarea înălțimii la intervale	37
Tip produs	Coloană cu panou perforat