

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru cu role ToolTruck pentru L-BOXX®, Tip: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	914574 4
GTIN	4062406785581
Clasa articolului	9GT

**Descriere****Execuție:**

Bancul de lucru cu roți ToolTruck este echipat cu un blat de lucru din X-ABS pentru exigențe tehnice ridicate. Compartiment deschis cu 4 rafturi culisante, potrivite pentru 4 × cutii de scule din plastic L-BOXX®, care pot fi introduse și scoase cu ușurință și rapid. Se potrivesc câte 2 × cutii de scule din plastic L-BOXX® Cod 693330 Ref. 102 și Ref. 136. Sau ca alternativă: 2 × Cod 693330 Ref. 102; 1 × Ref. 238 (la demontarea celui de-al 3-lea raft culisant). **Coloanele dulapului mobil sunt acoperite cu tampoane din LDPE.** O **închidere centralizată** închide ușa, sertarele și rafturile culisante.

Compartiment cu ușă și 2 rafturi.

**Culoare:**

În două culori **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

**Notă:**

Seiful / compartimentul lateral opțional cod 914791 nu este integrat în închiderea centralizată al ToolTruck, ci se închide cu o încuietoare cilindrică cu știft separată. Alte accesorii și elemente de compartimentare găsiți în Grupa 95. Cutia de scule L-BOXX® nu este inclusă în pachetul de livrare.

**Descriere tehnică**

Număr de role de ghidaj cu frână	2
----------------------------------	---

Adâncime	500 mm
Serie	ToolTruck
Tampon	da
poate fi coborât	nu
Greutate	89 kg
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățime	1195 mm
Număr de uși	1
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Înălțime	1000 mm
Material masă lucru	X-ABS
Lățime utilă raft culisant	370 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	40 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Tip produs	Banc mobil de lucru

## Accesorii

Set de role pentru dulap mobil de scule și banc de lucru cu role Tip G	915567 G
Șild pentru GridLine Tip VA21	914227 VA21